



Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	668700 4
GTIN	4013288029867
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	200 mm
Ruuveille, joiden Ø on	7,3 – 12,7 mm
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	312 mm
Ristikantakoko	4
Valmistajamerkintä	165 i PZ VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

