



## Tarkkuusruuvinväänninsarja ESD, Osien määrä: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	669610 7
GTIN	7610733249602
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**Hienomekaanisiin ruuvauksiin soveltuva kahva** pitävän otteen mahdollistavaa muovia, pyörivä keskitinnuppi, kiinnitin, jossa on hattumutteri eripituisten terien kiinnittämiseen (teleskooppiterät). **Terät** PB Swiss Tools -erikoisosteesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Terien erinomainen mittatarkkuus. Nikkelöity ja kromattu pinta, mustat terät. Toimitetaan rullattavassa muovikotelossa.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

#### Sisältö:

Muovinen teleskooppikahva: 1 kpl

2 terää Torx® nro 669607: TX6/TX7, TX8/TX9

2 terää, kuusiokolo nro 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 terää urakanta/Phillips nro 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	7
Irrotusprofiili	Ruuvitalta TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 1	669605 1
Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 3	669605 3
Terä Pozidriv-ruuveille Tyyppi 1	669608 1
Terä kuusiokoloruuveille Tyyppi 1	669606 1
Terä Torx®-ruuveille Tyyppi 2	669607 2
Terä kuusiokoloruuveille Tyyppi 2	669606 2
Terä Torx®-ruuveille Tyyppi 1	669607 1
Terät Philips-uraruuveille Tyyppi 2	669605 2