

**Garant****Muoviputkisakset, Ø enintään: 42mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 819670 42     |
| GTIN         | 4045197675873 |
| Tuoteluokka  | 81C           |

**Kuvaus****Malli:**

Sakset muoviputkien kevyeen leikkuuseen. Leveä putkialusta suorakulmaista leikkuuta varten. Vaihdeettava, erikoiskarkaistu terä.

Terärunko ergonomista **magnesiumpainevalua, kumipäällysteiset kahvat**. Pakotettu teränsyöttö hammastangon ja terän yhdistetyn rakenteen ansiosta. Terä on PTFE-pinnoitettu tarttumattomaksi ja luistaa sen vuoksi erityisen hyvin. Terän vaihto ilman työkaluja pikavaihtojärjestelmän ansiosta.

**Käyttö:**

PE-, PP-, VPE-, PB- ja PVDF-putkien katkaisuun. (Hyvin ohuet seinämänpaksuudet vain rajoitetusti.) Tarkoitettu erityisesti muhvihitsauksen valmisteluun. Muoviputkisakset kevyeen leikkuuseen.

**Huomautus:**

Letkuleikkuri katso nro 769940, 769960 ja 769980.

**Tekninen kuvaus**

|             |        |
|-------------|--------|
| Ø enintään  | 42 mm  |
| Tuotetyyppi | Sakset |

**Tarvikkeet**

Varaterä Ø enintään 42 mm

819675 42