



Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille ESD, Ristikantakoko: 00



Tilaustiedot

Tilausnumero	669905 00
GTIN	4013288039118
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.

Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

sähköeristys: EGB/ESD

Ruuveille, joiden Ø on: – 2 mm

Terän pituus: 60 mm

Kokonaispituus: 157 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus	60 mm
Ristikantakoko	00
Ruuveille, joiden Ø on	– 2 mm
Kokonaispituus	157 mm
Valmistajamerkintä	1550 PH ESD Micro
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

