

Vasaranvarsi, Varren pituus: 380mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	751700 380
GTIN	4028656482809
Tuoteluokka	76D

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta – laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu. **Kaareva** muoto.

Standardi:

DIN 5111 und DIN 5112.

Sopii:

Vasarioihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Huomautus:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.

Tekninen kuvaus

Vasaroille, joiden paino on	1,5 kg
Varren pituus	380 mm
Standardi	DIN 5111
Tuotetyyppi	Varsi

Tarvikkeet

Rengaskiilarja10 osaa Ulko-Ø 16 mm	752010 16
------------------------------------	-----------