



PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 3/95mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	674225 3/95
GTIN	7610733221196
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Käyttö:

Pozidriv-ristipääruuveille – DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	3
Kokonaispituus	95 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	PrecisionBits
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Kärkityökalu