

HALDER**SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta, rungon Ø / raaka-
aine: 80Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	753310 80G
GTIN	4030618301332
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko alumiinista tai Temper-valusta. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä. Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Käyttö:

Koko **A** = **Alumiinirunko**: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.

Koko **G** = **Temper-valurunko**: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Sopii:

SIMPLEX-pehmytvasara nro 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Huomautus:

Kokomerkinät: **A** = alumiinirunko **G** = Temper-valurunko.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	80 mm
Kotelon materiaali	Teräsvalu
Päiden iskupinnan Ø	80 mm

Sarja	SIMPLEX-pehmytvasara
Paino	1785 g
Valmistajamerkintä	SIMPLEX
Tuotetyyppi	Vaihtopäävasararunko