



HF-kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ruuvipitotoiminto, Torx®-profiili: TX40



Tilaustiedot

Tilausnumero	674255 TX40
GTIN	4013288106957
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Yksiosainen, varsi ja terä yhdestä kappaleesta. Varsilla suora kiinnitys ruuvauskoneisiin. Kartiomainen Torx® HF-profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan. Väritunnuksena kullanvärinen pinnoitus. Koosta TX40 läpimenevä kuusioterä.

Käyttö:

Paikallaanpitotoiminto Torx®-ruuvien optimaaliseen asettamiseen ja ruuvaamiseen.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA – Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkovaa.

Kokonaispituus: 50 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	50 mm
Torx®-profiili	TX40
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	867/4 TORX® HF
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

