

**Avainhylsysarja, varsi E 6,3 magneetilla, Avainkoko: 10 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	674275 10
GTIN	4045197345585
Tuoteluokka	62F

Kuvaus**Malli:**

Yksiosainen, varsi ja terä yhdestä kappaleesta.

Varret DIN 3126 -mukaiset, suora kiinnitys ruuvauskoneisiin.

Käyttö:

Kuusiokantaruuvit ja mutterit – DIN 3126.

Standardi:**DIN 3126****Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkova.

Kokonaispituus: 50 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	50 mm
Avainkoko	10 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
magneetti-istukka	kyllä
soveltuu konekäyttöön	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

