



## Muovivasara, Cellidor-lyömäpää, Vasaranpään Ø: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	754500 50
GTIN	4013288001184
Tuoteluokka	73C

### Kuvaus

**Malli:**

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaraholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi. Iskunkestävät lyömäosat **Cellidoria** (keltaiset).

**Käyttö:**

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

**Varaosa:**

Cellidor-varalyömäpää, ks. nro 754600; varavarsi katso nro 754400.

### Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	50 mm
Varren pituus	340 mm
Paino	0,905 kg
Vasaranpään Ø	50 mm
Pään pituus lyömäpäineen	115 mm
Varren materiaali	Saarni
Sarja	100
Istukan materiaali	Cellidor, keltainen, kova
Valmistajamerkintä	100

rekyylitön	ei
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

Saarnipuinen varsi ja kiila Vasaranpään Ø:lle 50 mm	754400 50
Varapää, polyuretaani Vasaranpään Ø 50 mm	754300 50
Varapää, Cellidor Vasaranpään Ø 50 mm	754600 50