



Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Terän leveys / Kokonaispituus: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	674260 3
GTIN	4013288191755
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille – DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA – Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkovaa.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	3 mm
Terän paksuus	0,5 mm
Kokonaispituus	50 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	800/4 Z
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu