

Garant**Pehmytvasara, nailonpää ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	754120 50
GTIN	4045197680440
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Vahva keskikappale metallia, vasaran varsi hickoripuuta, nailoninen varrensuojus ja rengaskiila. Iskuja ja kulutusta kestävät nailonosat on kytketty keskikappaleeseen kaksinkertaisella kiinnitysjärjestelmällä.

Keskikappale terästä

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapää, nailonia, on saatavilla nrolla 754180 ja pehmytvasararunko nrolla 751650.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	320 mm
Pään pituus lyömäpäineen	117 mm
Vasaranpään Ø	50 mm
Paino	0,89 kg
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 50 mm

754180 50

Hikkoripuinen vasaranvarsi, varrensuojaholkki ja
rengaskiila Varren pituus 320 mm

751650 320