



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 27
GTIN	7610733003440
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	265 mm
Kotelon materiaali	teräs
Paino	0,274 kg
Vasaranpään Ø	27 mm
Pään pituus lyömäpäineen	90 mm
Varren materiaali	Hikkoripuuta

Kokonaispituus	290 mm
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 27 mm	754720 27
Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 27 mm	754840 27
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 27 mm	754730 27