



Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 225mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	700400 225
GTIN	4003773010005
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	225 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	3 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2,5 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

