



## Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-3/4tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657600 2-3/4
GTIN	4018754034543
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

#### Räikkäpää suunnanvaihtimella.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Käyttötiedot:

#### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

#### Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Korkeus h	32 mm
Kestokuormitus	400 Nm
Leveys b	50 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Hammasluku	60
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Pistomitta S	25 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Suunnanvaihtimellinen räikkä,	kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi	ei
Tuotetyyppi	Räikkä