



## Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	754700 50
GTIN	7610733003488
Tuoteluokka	73B

### Kuvaus

#### Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

**Rekyylitön** rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

#### Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

#### Varaosa:

Vaihtopää, katso nro 754720 ja 754730.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

### Tekninen kuvaus

Varren pituus	335 mm
Varren materiaali	Hikkoripuuta
Vasaranpään Ø	50 mm
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Kokonaispituus	385 mm
Kotelon materiaali	teräs

Paino	1,05 kg
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

## Tarvikkeet

Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 50 mm	754730 50
Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 50 mm	754720 50
Hikkoripuinen varsi ja kiila Pään Ø 50 mm	754840 50