

**taivutettu kuusiokoloväännin niklattu, Kuusikulma: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	626037 8
GTIN	4045197921185
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Pinta niklattu.

Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty.

Huomautus:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 626039 ja nro 626042).

Tekninen kuvaus

Pinta	niklattu
Kannan pituus	108×44 mm
Kuusikulma	8 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille
Kiinnityspaikkojen määrä 9

627255 9

