



Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin poistonuppi QuickRelease, tyyppi- Vääntönelikulma: 1-1/2tuuma



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 657590 1-1/2 |
| GTIN | 4018754139620 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Räikkäpää suunnanvaihtimella ja irrotusnupilla.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Vaihtovarsi | 9×12 mm |
| Korkeus h | 14,5 mm |
| Kestokuormitus | 100 Nm |
| Leveys b | 29 mm |
| Hammasluku | 30 |
| Sarja | 725QR |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Pistomitta S | 28 mm |
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää |
| Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä |
| Räikkä, jossa poistonuppi | kyllä |
| Tuotetyyppi | Räikkä |