

**taivutettu kuusiokoloväännin fosfatoitu, Kuusikulma: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 626038 10 |
| GTIN | 4045197921406 |
| Tuoteluokka | 62C |

Kuvaus**Malli:**

Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty.

Pinta fosfatoitu.

Huomautus:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 626039 ja nro 626042).

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|--------------------|
| Kuusikulma | 10 mm |
| Kannan pituus | 122×50 mm |
| Pinta | mangaanifosfatoitu |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |

Tarvikkeet

627255 9

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille
Kiinnityspaikkojen määrä 9
