



Sokkoniittimutterikotelo



Tilastiedot

Tilausnumero	770290
GTIN	4007081530019
Tuoteluokka	74A

Kuvaus

Malli:

Käsi­käyt­­töi­set niitta­us­pihdit laadukas­ta alumiini­paine­valua, pihtien kahvat taottua CrV-terästä. Kierretuurnien nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Käsi­niitta­us­pihdit sokkoniittimuttereille GBM 10, saumakoot 0,25-3 mm. Mukana kierretuurnat ja suulakkeet M4, M5 ja M6, sokkoniittimutterit 4 koossa:

n. 50 kpl Alu M4×6×11,0 mm

n. 50 kpl Alu M5×7×11,5 mm

n. 50 kpl Alu M5×7×13,5 mm

n. 40 kpl Alu M6×9×15,5 mm.

Tukevassa muovikotelossa.

Sokkoniittimuttereille, alumiini: M4–M6

Teräksisille, messinkisille ja jaloteräksisille sokkoniittimuttereille: M4–M5

Tekninen kuvaus

Sokkoniittimuttereille, alumiini	M4–M6
Teräksisille, messinkisille ja jaloteräksisille sokkoniittimuttereille	M4–M5

Tuotetyyppi

Käsi­käyt­toi­set niitta­spihdit