



Kapea räikkäpää, jossa syvennetty suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	657640 2-3/8
GTIN	4000896179695
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Kapea räikkäpää, syvennetty suunnanvaihdin.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kestokuormitus	200 Nm
Korkeus h	14,3 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Leveys b	40 mm
Hammasluku	40
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Pistomitta S	36 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi	Räikkä