



Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Terän leveys: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675250 4
GTIN	4013288030467
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vakiomalli, **sitkeänkova**.

Käyttö:

Ristipääruuveille DIN 3127 / DIN ISO 2351-1.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	4 mm
Terän paksuus	0,5 mm
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Valmistajamerkintä	800/1 Z
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

