

HALDER**Rekyylitön vasara, hickoripuuvarsi, Vasaranpään Ø: 35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	755100 35
GTIN	4030618301608
Tuoteluokka	73W

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälrikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Varsi 1a-hickoripuuta.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

Hickoripuinen vaihtovarsi katso nro 755140.

Tekninen kuvaus

Paino	0,56 kg
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm
Kotelon materiaali	Teräsputki
Kokonaispituus	335 mm
Vasaranpään Ø	35 mm
Varren materiaali	Hickoripuuta
Sarja	SUPERCRAFT®
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova
Valmistajamerkintä	SUPERCRAFT

Varren rungon kiinnitys	Alumiinikiila ja lukkonasta
Pinta	Jauhemaalattu
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 30+35 mm	755140 30+35
Varapää nailonia Vasaranpään Ø 35 mm	754910 35