



Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpää Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754800 40
GTIN	7610733087105
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpää kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	355 mm
Varren materiaali	Lasikuitu
Paino	0,755 kg
Vasaranpään Ø	40 mm
Kotelon materiaali	teräs
Varren pituus	315 mm
Pään pituus lyömäpäineen	110 mm

Sarja	PB 303
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailonlitteä Vasaranpään Ø 40 mm	754720 40
Varapää, nailonKupera Vasaranpään Ø 40 mm	754730 40