



Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, pituus 39 mm, Terän leveys: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675260 5,5
GTIN	4013288010865
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vakiomalli, **sitkeänkova**.

Käyttö:

Ristipääruuveille DIN 3127 / DIN ISO 2351-1.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	39 mm
Terän paksuus	1 mm
Terän leveys	5,5 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	800/1 Z
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

