



Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701800 160
GTIN	4003773040729
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. **Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	1,5 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
sähköstaattinen ominaisuus	VDE 1000 V
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit