

HALDER**Rekyylitön moukari, Vasaranpään Ø (mm) / Paino (kg): 100/7****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 755400 100/7 |
| GTIN | 4030618301868 |
| Tuoteluokka | 73W |

Kuvaus**Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta. Varsi 1a-hikkoripuuta.

Varaosa:

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910, hikkoripuinen vaihtovarsi, katso nro 755140.

Pään pituus lyömäpäineen: 210 mm

Päiden iskupinnan Ø: 100 mm

Varren pituus: 900 mm

Kokonaispituus: 1000 mm

Paino: 7 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Vasaranpään Ø | 100 mm |
| Paino | 7 kg |
| Varren materiaali | Hikkoripuuta |
| Pään pituus lyömäpäineen | 210 mm |
| Kokonaispituus | 1000 mm |
| Päiden iskupinnan Ø | 100 mm |
| Kotelon materiaali | teräs |
| Varren pituus | 900 mm |
| Sarja | SUPERCRAFT® |
| Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova |

| | |
|--------------------|------------|
| Valmistajamerkintä | SUPERCRAFT |
| rekyylitön | kyllä |
| Tuotetyyppi | Vasara |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Varapää nailonia Vasaranpään Ø 100 mm | 754910 100 |
| Hikkoripuinen vasaranvarsi Vasaranpään Ø:lle 100 mm | 755140 100 |