



Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	701700 160
GTIN	4003773021902
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoistyökaluteräs, tartuntaleuat hammastettu. **Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 60 HRC).

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	3,1 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

