



## Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	701700 200
GTIN	4003773033776
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoistyökaluteräs, tartuntaleuat hammastettu. **Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 60 HRC).

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

#### Standardi:

**DIN ISO 5746.**

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	3,8 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit

