

**Garant****Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	701710 160
GTIN	4045197501400
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. **Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

**Standardi:****DIN ISO 5746****Tekninen kuvaus**

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	1,5 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	160 mm
sähköstaattinen ominaisuus	VDE 1000 V
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus	hammastetut
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit