



## Vesipumppupihdit Alligator®, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 175mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	705700 175
GTIN	4003773060130
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

**Läpimenevä nivel** (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristukseen jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:**

**DIN ISO 8976**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	175 mm
Avautuma (putken paksuus)	1.1/2 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	36 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistajamerkintä	Alligator
Pinta	kromattu
Standardi	DIN ISO 8976
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei

Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit