

Garant**Puristuslinjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	701910 180
GTIN	4045197501448
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Eristetty **standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:**DIN ISO 5746.****Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine	erikoistyyökaluterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit