

**Garant****Keskiöporasarja HSS-E-PM nro 111105, kotelo, TiAIN, Tyyppi: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111155 7
GTIN	4045197923813
Tuoteluokka	11A

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 333 -keskiöporista.

**Sisältö:**

Keskiöpóra Nro 111105, 1 kpl kutakin kokoa 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Varsi: Lieriövarsi, h7

Porien lukumäärä: 7

**Tekninen kuvaus**

Porien lukumäärä	7
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 333
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12

Upotuskulma	60 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h7
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporaus

## Tarvikkeet

Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 4 mm	111105 4
Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 1 mm	111105 1
Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Keskiöpora HSS-E-PM A Nimellis-Ø DC k12 2 mm	111105 2
Keskiöporan kotelo, DIN 330 mukaisesti, 7-osainen Tyypin 7	111109 7