



Lenkkiavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657900 1-17
GTIN	4018754034147
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Leveys b	27 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Avainkoko	17 mm
Korkeus h	13 mm
Sarja	732/10
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
työkalu, jossa räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Lenkkiavainpää