



Lenkkiavainpää, tyyppi-Avainkoko: 2-21 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657900 2-21
GTIN	4018754034260
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Korkeus h	15 mm
Avainkoko	21 mm
Leveys b	33 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Pistomitta S	25 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
työkalu, jossa räikkätoiminto	ei
Tuotetyyppi	Lenkkiavainpää