



Akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin, Tyyppi: UNI-EX



Tilaustiedot

Tilausnumero	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.

Monitoiminen akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin. Päävalossa kaksitasoinen kytkin ja kohdevalo ylhäällä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Standardi:

Sertifioitu ATEX-vyöhykkeelle 0 ja ATEX-vyöhykkeelle 20.

.ATEX-direktiivin nro 2014/34/EU, IEC ja IECEx mukainen hyväksyntä ja sertifiointi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin ja latausaseman.

Tekninen kuvaus

Väriämpötila	6000 K
Valovirta	200 lm

Valovirta, porras 2	330 lm
Akkukapasiteetti	2,8 Ah
Akkutyyppi	Litiumioni
akun jännite	3,2 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kokonaispituus	220 mm
CRI-arvo	80
IP-suojaluokka	IP 65
Kokonaisleveys	70 mm
Valaisuaika porras 2	3 h
Valaisuaika	7,5 h
Paino	420 g
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 20
Kokonaiskorkeus	39 mm
Valmistajamerkintä	UNI-EX
Tuotetyyppi	Työvalaisin