



LED-EX-työvalaisin, Tyyppi: NOVA-EX



Tilaustiedot

Tilausnumero	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti. Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä. Tehokas ja vankka Ex-suojattu työvalaisin.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Standardi:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Toimituksen sisältö:

Mukana sukokaapeli 10 m, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Tekninen kuvaus

Valovirta, porras 2	2000 lm
IP-suojausluokka	IP 65
Valovirta	1000 lm
Paino	4000 g

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lamppu	LED-valo
Väriämpötila	6000 K
Tehonkulutus	23 W
Nimellisjännite	100 - 240 V
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Kokonaispituus	270 mm
Kokonaisleveys	266 mm
Kokonaiskorkeus	123 mm
Liitäntäkaapelin pituus	10 m
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 1
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 2
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 21
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 22
Valmistajamerkintä	NOVA EX
Tuotetyyppi	Työvalaisin