



Akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin, Tyyppi: NOVA-EXR



Tilaustiedot

Tilausnumero	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevien ATEX-määräysten mukaisesti.

Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.

Vahva ja tukeva akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin.

Standardi:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Toimituksen sisältö:

Mukana latauskaapeli 5 m.

Laiteominaisuudet: Soveltuu EX-alueille

ATEX-vyöhyke: Vyöhyke 21

ATEX-vyöhyke: Vyöhyke 1

Valovirta: 1500 lm

Valovirta, porras 2: 750 lm

Valaisuaika: 2 h

Valaisuaika porras 2: 4 h

Tekninen kuvaus

Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Akkukapasiteetti	1,4 Ah
Akkutyyppi	Litiumrautaafosfaatti
Valaisuaika	2 h
Väriämpötila	6500 K
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 21
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 1
Valovirta	1500 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
akun jännite	19,2 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Kokonaiskorkeus	123 mm
Kokonaisleveys	266 mm
Kokonaispituus	270 mm
Valaisuaika porras 2	4 h
Valovirta, porras 2	750 lm
Paino	3900 g
Tuotetyyppi	Työvalaisin

Tarvikkeet

Kolmijalka Korkeus EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3