



Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Jaloteräs Stainless, Torx®-profiili: TX15



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 675496 TX15 |
| GTIN | 4013288111074 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Kokonaispituus | 25 mm |
| Torx®-profiili | TX15 |
| Bit-kuusiovarsi | C 6,3 |
| Valmistajamerkintä | 3867/1 TS TORX® |
| Raaka-aine | INOX |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Tuotetyyppi | Kärkityökalu |

