



Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Jaloteräs Stainless, Torx®-profiili: TX30



Tilaustiedot

Tilausnumero	675496 TX30
GTIN	4013288111111
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.

Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	TX30/152
Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	3867/1 TS TORX®
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

