



Kärki uraruuveille, 5/16 tuumaa C 8, Terän leveys: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	675460 12
GTIN	4013288011305
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käsititimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

Käyttö:

Urakantaruuveille – DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – sitkeänkova.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	41 mm
Terän paksuus	2 mm
Terän leveys	12 mm
Bit-kuusiovarsi	C8
Valmistajamerkintä	800/2 Z
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Kärkityökalu