

**Kaksipäinen kiintoavain,kipinöimätön, Avainkoko: 24X27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	759710 24X27
GTIN	7630027401912
Tuoteluokka	76E

Kuvaus**Malli:**

Erityinen Ampco-seos, syöpymätön ja magnetoitumaton.

Standardi:

DIN 895

Raaka-aine:

Alumiinipronssi

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	24 mm
Avainkoko ₂	27 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	240 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	Alumiinipronssi
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

