

**Kaksipäinen kiintoavain,kipinöimätön, Avainkoko: 16X17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	759710 16X17
GTIN	7630027401592
Tuoteluokka	76E

**Kuvaus****Malli:**

Erityinen Ampco-seos, syöpymätön ja magnetoitumaton.

**Standardi:**

**DIN 895**

**Raaka-aine:**

Alumiinipronssi

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko <sub>2</sub>	17 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	16 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	170 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	Alumiinipronssi
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

