



## Vesipumppupihdit Cobra®, tiheä siirtoloveus erittäin kapea pää, Kokonaispituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	706250 250
GTIN	4003773061267
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Erytynen, erittäin kapea pää ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. **Läpimenevä nivel** (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Sääto jousitettua painiketta painamalla. Lukitusurititetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

#### Standardi:

**DIN ISO 8976**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Hienosäätölovien lkm	19
Avautuma (putken paksuus)	1.1/4 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	34 mm
Kahva	muovipinnoite
Valmistajamerkintä	Cobra
Pinta	mustatut
Standardi	DIN ISO 8976
Leukojen malli	erikoiskapeat

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
kipinöimätön	ei
Räikän hienosäätömahdollisuus	kyllä
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit