



Räikkäpää, tyyppi-Avainkoko: 2-19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657925 2-19
GTIN	4000896179909
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Voimakkaasti syvennetty **rengasräikkä**, suunnanvaihto. Tartuntakulma 9°.

Etu:

Räikkäkäyttö hyvin vaikeapääsisissä paikoissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Leveys b	40 mm
Pituus l	81 mm
Avainkoko	19 mm
Korkeus h	14,3 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Pistomitta S	36 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
työkalu, jossa räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Rengsräikän vaihtopää