



## Räikkäpää, tyyppi-Avainkoko: 2-21mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Tuoteluokka	630

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistolitöntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Voimakkaasti syvennetty **rengasräikkä**, suunnanvaihto. Tartuntakulma 9°.

**Etu:**

Räikkäkäyttö hyvin vaikeapääsisissä paikoissa.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Sopii:**

Momenttiavain, nelikulmapitimet

**Huomautus:**

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

## Tekninen kuvaus

Avainkoko	21 mm
Pituus l	81 mm
Leveys b	40 mm
Korkeus h	14,3 mm
Vaihtovarsi	14×18 mm
Pistomitta S	36 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
työkalu, jossa räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Rengsräikän vaihtopää