



## Avoin rengasräikkävainpää, Avainkoko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657920 12
GTIN	2050001012678
Tuoteluokka	66F

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Patentoitu erikoistyökalu putkijohtojen ja muiden hattumuttereiden ruuvaukseen. Vastin ruuvinpäille; estää luiskahtamisen.

#### Etu:

**Räikkätoiminto säästää merkittävästi aikaa ja keventää työtä** verrattuna perinteisiin avorengastyökaluihin.

#### Käyttötiedot:

##### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

#### Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

## Tekninen kuvaus

Leveys b	33 mm
Avainkoko	12 mm
Korkeus h	11 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Pistomitta S	17,5 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Rengsräikän vaihtopää