



Avoin rengasräikkävainpää, Avainkoko: 17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657920 17
GTIN	4035894038873
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa. Patentoitu erikoistyökalu putkijohtojen ja muiden hattumuttereiden ruuvaukseen.

Etu:

Räikkätoiminto säästää merkittävästi aikaa ja keventää työtä verrattuna perinteisiin avorengastyökaluihin.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Tekninen kuvaus

Avainkoko	17 mm
Korkeus h	16 mm
Vaihtovarsi	9×12 mm
Leveys b	45 mm
Pistomitta S	21 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Räikkätoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Rengasräikän vaihtopää