



## LED-työvalo, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081415 3      |
| GTIN         | 4260131238062 |
| Tuoteluokka  | 08C           |

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokkaat, himmennettävät, pitkäikäiset ja tukevat työvalaisimet, joissa **joustovarsi** ja **vahva magneettijalka**. Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen. Erittäin tehokas LED-valaisin alumiinikotelossa, kylmänvalkoinen n.5500 kelviniä. Leveä valokeila 120°, tasainen valaisu.

#### Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

#### Huomautus:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

### Tekninen kuvaus

|                  |        |
|------------------|--------|
| Magneettijalan Ø | 66 mm  |
| Valovirta        | 300 lm |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Energiansyöttö       | Verkkokäyttöinen                 |
| Lamppu               | LED                              |
| Paino                | 550 g                            |
| kiinnitystapa        | Magneettijalka                   |
| IP-suojaluokka       | IP 65                            |
| valoteho             | 2,5 W                            |
| Nimellisjännite      | 250 V                            |
| Väriämpötila         | 5500 K                           |
| Heijastuskulma       | 120 astetta                      |
| ATEX-vyöhyke         | ei                               |
| Kokonaiskorkeus      | 620 mm                           |
| Väriämpötila         | Kylmä valkoinen                  |
| Valaisinpään leveys  | 30 mm                            |
| Valaisinpään korkeus | 15 mm                            |
| Valaisinpään syvyys  | 90 mm                            |
| Tuotetyyppi          | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Magneettipidin Asennuslevyn Ø ylhäällä 95 mm | 081419 95 |
| Pöytälukitus Asennuslevyn Ø ylhäällä 95 mm   | 081418 95 |