

Erdi**Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat, vasenleikkuinen, Kokonaispituus: 260mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	765910 260
GTIN	4010220030240
Tuoteluokka	73X

Kuvaus

Malli:

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Säädettävä saranaruuvikiinnitys, kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi.

Leikkuripää **S-jaloterästä** (HRC 60 – 62), optimoitu mitoitus ja hammastamattomat terät tekevät leikkuusta kevyttä ja helposti ohjattavaa jopa **25 % vähemmällä voimalla**, soveltuu koristepeltien leikkuuseen. Kahvat niklattua teräspeltiä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.

Leikkuukyky: Peltilevyt enint. 1,8 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,2 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	33 mm
Kokonaispituus	260 mm
Käyttötapa	vasenleikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset

Tarvikkeet

Korjaussarja ideaalipeltisaksille

766020